

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCMT, HB 7020, Méret / darabszám:
11T304/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2624 11T304/30
GTIN	4067263095453
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 280 mm/min
Tartalom	260462 HB7020
Fogásmélység a_p	0,25 - 2,75 mm
Előtolás f	0,1 - 0,25 mm/ford,
Darabszám	30
Minőség	HB 7020
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

DC.T 11T304 Minőség HB7020

260462 HB7020