

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
11T304/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2672 11T304/50
GTIN	4067263098027
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	260462 HU7310
Fogásmélység a_p	0,25 - 2,75 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Darabszám	50
Váltólapka ISO kód	DCGT11T304
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

DC.T 11T304 Minőség HU7310

260462 HU7310