

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
09T304/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2676 09T304/50
GTIN	4067263098188
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,25 - 3,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	350 - 600 mm/min
Tartalom	260762 HU7310
Darabszám	50
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

SC.T 09T304 Minőség HU7310

260762 HU7310