

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
09T302/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2676 09T302/30
GTIN	4067263098157
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,15 - 3,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	260761 HU7310
Darabszám	30
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

SCGT 09T302 Minőség HU7310

260761 HU7310