

**Garant****Esztergalapka közepes megmunkáláshoz TCGT, HU 7310, M: 110204/30****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2680 110204/30
GTIN	4067263098331
Árucikk kategória	GGN

**Műszaki leírás**

Tartalom	260982 HU7310
Fogásmélység $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Darabszám	30
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 mm/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	24 m/min	N

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	25 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	10 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	8 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

TC.T 110204 Minőség HU7310

260982 HU7310