

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
110302/50**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2686 110302/50
GTIN	4067263098584
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Darabszám	50
Fogásmélység a_p	0,15 - 1,75 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	261453 HU7310
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VCGT 110302 Minőség HU7310

261453 HU7310