

Garant**Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT, HU 7310, Méret / darabszám:
160402/30**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2686 160402/30
GTIN	4067263098614
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Fogásmélység a_p	0,15 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tartalom	261457 HU7310
Darabszám	30
Minőség	HU 7310
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Tartozék

VCGT 160402 Minőség HU7310

261457 HU7310