

Garant**NC központozó, 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	210400 20
GTIN	4045197557568
Árucikk kategória	21M

Műszaki leírás

Élhossz L ₂	10 mm
Forgácsoló fej Ø D	20 mm
Fejhossz l	25 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,8 mm/ford,
Befogó mérete	20 mm
Sorozat	TopCut
Típus	HB730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Vágóélek száma Z	2
Csúcsszög	90 fok
Szár	GARANT TopCut
Belső hűtés	nem

Termék fajtája

Forgácsoló betét központfúráshoz
és központozáshoz**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Megfelelő termékek<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/210400-20>