

Garant**Másolómaró fej HPC, bevonat nélkül, Ø D h10: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210355 12
GTIN	4045197557698
Árucikk kategória	21M

Műszaki leírás

Fejhossz l	16 mm
Vágóél Ø D	12 mm
Élhossz L ₂	9 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	6 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,1 mm
Befogó mérete	12 mm
Szabad hossz	16 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	TopCut
Bevonat	bevonat nélkül
Minőség	HU730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Spirálszög	32 fok

Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,05×D szélezésnél
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,5×D másolómarásnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	530 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	450 m/min	N
CuZn	feltételesen alkalmas	320 m/min	N
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Feltűzhető adapter nyomatékulcshoz Típus 10X4	219986 10X4
Szerelőkulcs Típus 10X4	219987 10X4