

**Garant****Másolómaró fej HPC, bevonat nélkül, Ø D h10: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210355 16
GTIN	4045197557704
Árucikk kategória	21M

**Műszaki leírás**

Fejhossz l	20 mm
Élhossz L <sub>2</sub>	12 mm
Vágóél Ø D	16 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	8 mm
Előtolás f <sub>z</sub> másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,13 mm
Befogó mérete	16 mm
Szabad hossz	20 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	TopCut
Bevonat	bevonat nélkül
Minőség	HU730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Spirálszög	32 fok

Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,05×D szélezésnél
Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,5×D másolómarásnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	nem
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	530 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	450 m/min	N
CuZn	feltételesen alkalmas	320 m/min	N
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Szerelőkulcs Típus 13X4	219987 13X4
Feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz Típus 13X4	219986 13X4