

Garant**Másolómaró fej, keménymegmunkálás, HB7730, Ø D h10: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210370 20
GTIN	4045197523495
Árucikk kategória	21M

Műszaki leírás

Fejhossz l	25 mm
Élhossz L ₂	15 mm
Vágóél Ø D	20 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max} acél < 60 HRC	0,6 mm
Befogó mérete	20 mm
Szabad hossz	25 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz < 60 HRC acélban	0,08 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	TopCut
Minőség	HB7730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Spirálszög	15 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde

Fogásszélesség ae marási műveleteknél	0,05×D másolómarásnál
belső hűtés	nem
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

Feltűzhető adapter nyomaték kulcshoz Típus 16X5	219986 16X5
Szerelőkulcs Típus 16X5	219987 16X5