

**Garant****NC központozó, 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	210405 16
GTIN	4045197607744
Árucikk kategória	21M

## Műszaki leírás

Forgácsoló fej Ø D	16 mm
Fejhossz l	20 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/ford,
Befogó mérete	16 mm
Sorozat	TopCut
Minőség	HB730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Vágóélek száma Z	2
Csúcsszög	142 fok
Szár	GARANT TopCut
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Tartozék

Feltűzhető adapter nyomaték kulcshoz Típus 13X4	219986 13X4
Szerelőkulcs Típus 13X4	219987 13X4