

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / Zeff: 63/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215161 63/5
GTIN	4045197455239
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. Nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga-/ maróközpontokon **(MTM)**.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

3,1 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219808 (15IP; 3,8 Nm)
---------------------------	-----------------------

Effektív élek száma Z_{eff}	5
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1805..
Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	28 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapkák száma	10
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219808
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8