

**GARANT Master Alu VHM simító maró HPC, bevonat nélkül, Ø h6 DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203213 6
GTIN	4067263100300
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

**Finom simító műveletekhez.** A vágóél geometriája alacsony fogásvételhez és kiváló felületekhez optimalizált. Nagy saját stabilitás és nyugodt járás az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.

**Felhasználás:**

Palástmaráshoz simító műveletként.

**Figyelem:**

Optimális gyártási eredmények a GARANT hiRunER precíziós ER szorítópatronos befogóval, GARANT Master Chuck hidropasztikus befogóval és gépi működtetésű tokmánnal.

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> nyakrésszel	25 mm
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
Tűrés névleges Ø	h6
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Fogak száma Z	7
Nyak Ø D <sub>1</sub>	5,8 mm
Fogásvételi irány	vízszintes
Spirálszög	40 fok
Teljes hossz L	65 mm

Előtolás $f_z$ szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,03 mm
Élhossz $L_c$	20 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	6 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Sorozat	Master Alu
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Marási felhasználási	Mono forgácsolás, nagy pontosságú, 90°
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,025×D oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	380 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	360 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	320 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	260 m/min	N
PE-HD	alkalmas	220 m/min	N
PA 66	alkalmas	250 m/min	N
PEEK	alkalmas	220 m/min	N
PF 31	alkalmas	200 m/min	N

Cu	feltételesen alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	220 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

**Szolgáltatások**

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------