



Nagy előtolású maró 7792VX, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	221905 20/3
GTIN	2050002058507
Árucikk kategória	28R

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	20 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,9 mm
Hozzávaló váltólapka	XP.. 0603
Ø D ₃	9 mm
Váltólapka csavar	229915 (T7; 0,8 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Váltólapka méret	06
Felfogó menet M	M10
Vágóélek száma Z	3
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	8,2 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	1,4 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229915
---------------	--------