

Garant**Hengeres befogó, Hengeres szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210550 20
GTIN	4045197522610
Árucikk kategória	21Z

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága $\leq 10 \mu\text{m}$** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Befogófelület nélkül (HSC megmunkálásához). **Tűrés = h6.**

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.

Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

Szár Ø D_s h6	25 mm
Külső Ø d_1	19,8 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	20 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	25 Nm
Teljes hossz L	70 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	Hengeres szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

