

**HOLEX****HOLEX Pro INOX VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HE, AlTiN, Ø DC m7: 7,2mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 122492 7,2    |
| GTIN              | 4067263010975 |
| Árucikk kategória | 12F           |

**Leírás****Kivitel:**

Hatékony furatmegmunkálás kifejezetten **rozsdamentes és saválló acéloknál**. Egyenes fő forgácsolóél **optimalizált vágóél kialakítással** a jobb forgácstörés érdekében. Megnövelt forgácsterék a **kiváló forgácselvezetés** érdekében. Megnövelt kopásállóság a **továbbfejlesztett keményfém alapanyag**nak és a **magas hőmérsékletnek ellenálló bevonatnak** köszönhetően.

**Figyelem:**

Forgácshorony hossza  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

A HB és HE alak a HA kivittel azonos áron szállítható.

**HB** alak: a **122491 számmal** rendelje meg.

**HE** alak: a **122492 számmal** rendelje meg.

**Műszaki leírás**

|  |            |
|--|------------|
| Szabvány                                       | DIN 6537 K |
| Névleges Ø D <sub>c</sub>                      | 7,2 mm     |
| Vágóélek száma Z                               | 2          |
| Tűrés névleges Ø                               | m7         |
| Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>            | 41 mm      |
| Teljes hossz L                                 | 79 mm      |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                          | 8 mm       |
| Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub> | 30,2 mm    |

|   |                  |
|---|------------------|
| Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/ford,     |
| Sorozat                                     | Pro Inox         |
| Bevonat                                     | AlTiN            |
| Szerszámanyag                               | VHM              |
| Kivitel                                     | 4xD              |
| Csúcsszög                                   | 140 fok          |
| Szár  | DIN 6535 HE, h6  |
| belső hűtés                                 | igen, 25 bar-ral |
| Színes gyűrű                                | kék              |
| Termék fajtája                              | Csigafúró        |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú)         | feltételesen alkalmas | 140 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas | 120 m/min      | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 120 m/min      | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 110 m/min      | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 80 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 55 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 45 m/min       | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | alkalmas              | 35 m/min       | S       |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen minimum             | feltételesen alkalmas |                |         |