Adatlap

Garant

Hengeres befogó, HSK-A 63, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 16mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	210580 16
GTIN	4045197522870
Árucikk kategória	21Z

Leírás

Kivitel:
Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága ≤ 10 µm** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.
Figyelem:
Maximális marásmélység = L_1 + l; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.
Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.
Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

Külső Ø d_1	15,8 mm
Hasznos hossz L_1	30 mm
A-méret kinyúlási hossz	56 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	16 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	15 Nm
Sorozat	TopCut
Befogó	HSK-A 63

Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó