

**Garant****Kúpos befogó, SK 40, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210577 12
GTIN	4045197557919
Árucikk kategória	21Z

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága  $\leq 10 \mu\text{m}$**  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.  
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

**Műszaki leírás**

Forgácsoló fej Ø-höz, D	12 mm
Külső Ø $d_1$	11,8 mm
Hasznos hossz $L_1$	48 mm
A-méret kinyúlási hossz	67 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	10 Nm
Befogó mérete	40 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	SK 40
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Becsavarozható maró befogó