

**Garant****Kúpos befogó, SK 40, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210577 20
GTIN	4045197557933
Árucikk kategória	21Z

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága  $\leq 10 \mu\text{m}$**  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.  
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

**Műszaki leírás**

Külső Ø $d_1$	19,8 mm
Hasznos hossz $L_1$	78 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	97 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	25 Nm
Befogó mérete	40 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	SK 40
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Becsavarozható maró befogó