

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:
25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215560 25/4
GTIN	4045197408952
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagyteljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	105 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Vágóél Ø D _c	25 mm

Kinyúlási hossz L_1	49 mm
Vágóélek száma Z	4
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	19,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Interpolációs marás a_p	1,9 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,88 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	22 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP