

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215570 32/5
GTIN	4045197409256
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Felfogó menet M	M16

$\varnothing D_2$	28,7 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Vágóélek száma Z	5
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Interpolációs marás a_p	1,9 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	61 mm
Ferde bebarási szög α_{max}	0,65 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	26,5 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	29 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP