

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / Zeff: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215577 25/2
GTIN	4045197455277
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Ne használja ferde üregmaráshoz és mélységre fúráshoz!**

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	30 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	101 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	2

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	45 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Sorozat	Softcut®
Váltólapkák száma	6
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826