

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229696 1** sz. (IP20; 9,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	2 fok
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	40 mm
$\varnothing D_3$	35,6 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	75 mm
Interpolációs marás $a_p$	4 mm
Vágóélek száma Z	4

Felfogó furat $\varnothing$	16 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	375,13 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Sorozat	HELI3MILL
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	79 mm
Gyártó jelölése	HM390 FTD D040-4-16-15
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 1

229696 1