



LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 16/2



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221100 16/2 |
| GTIN | 7291075392739 |
| Árucikk kategória | 19D |

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------|
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 4,3 fok |
| Sorozat | LOGIQ4FEED |
| Szár Ø D _s h ₆ | 16 mm |
| Beállítási szög κ | 17 fok |
| Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz | 11,97 mm |
| belső hűtés | igen |
| Interpolációs marás Ø D _{max} | 31 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 120 mm |
| Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. |
| Vágóél Ø D _c | 16 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Interpolációs marás a_p | 0,8 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 | 30 mm |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$ | 24,6 mm |
| $\varnothing D_3$ | 8,6 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Gyártó jelölése | FFX4 ED16-2-030-C16-04 |
| Szárkivitel | Hengeres szár |
| Marási felhasználási | Üregmarás |
| Marási felhasználási | Cirkuláris marás |
| Marási felhasználási | Ferde anyagba merülés |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Másolómarók |

Tartozék

| | |
|---|----------|
| Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2 | 229695 2 |
|---|----------|