



## LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 25/4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Árucikk kategória	19D

### Leírás

#### Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

#### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

### Műszaki leírás

Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	42,6 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	150 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	49 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	0,8 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	60 mm

Beállítási szög $\kappa$	17 fok
$\varnothing D_3$	17,6 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	1,8 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	28,64 mm
Gyártó jelölése	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------