

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226490 63/6
GTIN	7291075313321
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 2** sz. (IP20; 9,0 Nm).

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{max}	125 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	625,39 mm
Sorozat	HELI3MILL
Hozzávaló váltólapka	TD..1505..
Felfogó furat Ø	22 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	121 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Vágóélek száma Z	6
Ferde bemarási szög α_{max}	1,2 fok
Teljes hossz L_{ges}	45 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Interpolációs marás a_p	3,8 mm
Gyártó jelölése	HM390 FTD D063-6-22-15
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	229696 2
--	----------