



## LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, menettel, Ø DC / vágóélek száma Z: 20/3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221104 20/3
GTIN	7291075393309
Árucikk kategória	19D

### Leírás

#### Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékéllal rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemarülés esetén.

#### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

### Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	25 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	39 mm
Felfogó menet M	M10
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás $a_p$	0,8 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	19,08 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	32,6 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	2,7 fok
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm

belső hűtés	igen
Ø D <sub>3</sub>	12,6 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Gyártó jelölése	FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet5 darabos Típus 2	229695 2
--	----------