

**NEODO sík- / sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 100/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimításához. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélnek köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229696 3** sz. (IP9; 2,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Vágóélek száma Z	10
Sorozat	NEODO
Hozzávaló váltólapka	SZ.U0804..
Vágóél Ø $D_c$	100 mm
Felfogó furat Ø	32 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	5 mm

Gyártó jelölése	S890 FSZ D100-10-32-R08
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 3	229696 3
---	----------