

**NEODO sík- / sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimítéséhez. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélnak köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 3** sz. (IP9; 2,0 Nm).

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	32 mm
Felfogó furat Ø	16 mm
Vágóélek száma Z	4
Maximális fogásmélység a _{p,max}	5 mm
Hozzávaló váltólapka	SZ.U0804..
Teljes hossz L _{ges}	32 mm
Sorozat	NEODO

Gyártó jelölése	S890 FSZ D032-04-16-R08
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 3	229696 3
--	----------