

**HELI3MILL sarokmaró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 32/4Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226480 32/4L
GTIN	7291075314021
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 1** sz. (TX10; 3,2 Nm).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	TP..1003..
Sorozat	HELI3MILL
Interpolációs marás Ø D_{min}	60,4 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	2,1 fok
Teljes hossz L_{ges}	200 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	63 mm
Interpolációs marás a_p	3,3 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	220,9 mm
Vágóélek száma Z	4

Kinyúlási hossz L_1	40 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Gyártó jelölése	HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 1	229695 1
---	----------