




HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 63/7Smm



Rendelési adatok

Rendelés száma	226486 63/7S
GTIN	7291075314113
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 1** sz. (TX10; 3,2 Nm).

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	63 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	125 mm
Vágóélek száma Z	7
Teljes hossz L _{ges}	45 mm
Ø D ₃	59 mm
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,9 fok

Hozzávaló váltólapka	TP..1003..
Sorozat	HELI3MILL
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	122,4 mm
Interpolációs marás a_p	2,9 mm
Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	58 mm
Gyártó jelölése	HM390 FTP D063-7-27-10
Száralak	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/226486-63/75>