




HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 80/115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	226486 80/11S
GTIN	7291075314168
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 1** sz. (TX10; 3,2 Nm).

Műszaki leírás

Sorozat	HELI3MILL
Interpolációs marás Ø D _{max}	159 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Interpolációs marás a _p	3,4 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	156,4 mm
Vágóélek száma Z	11

Adatlap

Ø D ₃	76 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,8 fok
Vágóél Ø D _c	80 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	75 mm
Hozzávaló váltólapka	TP..1003..
Felfogó furat Ø	27 mm
Gyártó jelölése	HM390 FTP D080-11-27-10
Száralak	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Markási felhasználási	Üregmarkás
Markási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Markási felhasználási	Cirkuláris markás
Belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmarkó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/226486-80/115>