



LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 32/5



Rendelési adatok

Rendelés száma	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	16 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	63 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
Ø D_3	24,6 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	42,97 mm
Interpolációs marás Ø D_{min}	56,6 mm
Fz helikális	0,8

Ferde bebarási szög α_{\max}	1,2 fok
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
Vágóélek száma Z	5
Sorozat	LOGIQ4FEED
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Beállítási szög κ	17 fok
belső hűtés	igen
Gyártó jelölése	FFX4 FD032-5-16-04
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------