

**TPKT 1003PDR, IC845, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	TPKT 1003PDR
Sorozat	HELI3MILL
Cserék / élek száma	3
Előtolás f_z	0,13 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Geometria	PDR

Gyártó jelölése	HM390 TPKT 1003PDR IC845
Minőség	IC845
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		