

**TPKR 100304PDR-HM, IC830, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	TPKR 100304PDR-HM
Sorozat	HELI3MILL
Cserék / élek száma	3
Előtolás $f_z$	0,1 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Geometria	PDR-HM

Gyártó jelölése	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	110 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		