

**XNMU 040310HP, IC840, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221202 INOX
GTIN	7291075393477
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 4 vágóélel. Mellékélel.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 0,8$  mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sorozat	LOGIQ4FEED
Előtolás $f_z$	0,8 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,8 mm
Váltólapka ISO kód	XNMU 040310HP
Típus	INOX
Sarokrádiusz	1 mm

Geometria	HP
Gyártó jelölése	FFX4 XNMU 040310HP IC840
Minőség	IC840
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
Inconel	feltételesen alkalmas	25 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		