

**SYHU 070400N-MM, IC830, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 vágóélel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f_z / fog	0,18 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Sorozat	DOVEIQMILL
Geometria	ADN-MM
Gyártó jelölése	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830

Váltólapka ISO kód	SYHU 070400N-MM
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	240 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		