

**SYHU 0704ADN, IC330, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222515 INOX
GTIN	7291075311778
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 vágóélel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,16 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Sorozat	DOVEIQMILL
Lapkavastagság E	4,76 mm
Geometria	ADN
Gyártó jelölése	IQ845 SYHU 0704ADN IC330

Váltólapka ISO kód	SYHU 0704ADN
Minőség	IC330
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		