

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p \max} = 5,0$  mm.

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	INOX
Sorozat	NEODO
Előtolás $f_z$ / fog	0,15 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Geometria	PNR-HP

Gyártó jelölése	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Váltólapka ISO kód	SZMU 080408PNRHP
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		