

**XNMU 040310T, IC810, Típus: GGG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 4 vágóélel. Mellékélel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 0,8$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,8 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Előtolás f_z	0,8 mm
Típus	GGG
Váltólapka ISO kód	XNMU 040310T
Sarokrádiusz	1 mm

Geometria	T
Gyártó jelölése	FFX4 XNMU 040310T IC810
Minőség	IC810
Szerszámanyag	HM
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		