

**SZMU 080408PNTR, IC810, Típus: GGG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Sorozat	NEODO
Geometria	PNTR
Gyártó jelölése	S890 SZMU 080408PNTR IC810

Váltólapka ISO kód	SZMU 080408PNTR
Minőség	IC810
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG	feltételesen alkalmas	280 m/min	K
GGG	alkalmas	260 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		