

**SZMU 080412PNRMM, IC830, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	1,2 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Sorozat	NEODO
Geometria	PNR-MM
Gyártó jelölése	S890 SZMU 080412PNRMM IC830

Váltólapka ISO kód	SZMU 080412PNRMM
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		