


**CCMT 09T304, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,06 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 80 m/min
Forgácstörő	F3M
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fogásmélység a_p	0,1 - 2 mm
Szerszámanyag	HM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Minőség	IC807
Sorozat	ISOTURN
Gyártó jelölése	CCMT 09T304-F3M IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz