


**CCMT 09T304, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 80 m/min
Forgácstörő	M3M
Minőség	IC807
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm

Sarokrídus	0,4 mm
Sorozat	ISOTURN
Cserék / élek száma	2
Előtólás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Gyártó jelölése	CCMT 09T304-M3M IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz