


**CCMT 09T304, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,1 - 2 mm
Minőség	IC807
Előtolás f	0,06 - 0,25 mm/ford,
Sorozat	ISOTURN
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fő felhasználás	P

Forgácstörő	F3P
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 245 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Gyártó jelölése	CCMT 09T304-F3P IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz