

**DCMT 11T302, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	IC807
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Fő felhasználás	P
Sorozat	ISOTURN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	F3P
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,15 - 2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 245 m/min
Cserék / élek száma	2
Gyártó jelölése	DCMT 11T302-F3P IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

