

**DCMT 11T308, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Sorozat	ISOTURN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 245 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	F3P
Minőség	IC807
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a _p	0,15 - 2 mm
Gyártó jelölése	DCMT 11T308-F3P IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz