

**VCMT 160404, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261481 IC807
GTIN	7291075306279
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Minőség	IC807
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 80 m/min
Előtolás $f$	0,07 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádusz	0,4 mm
Forgácstörő	M3M

Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Sorozat	ISOTURN
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	1 - 2,5 mm
Gyártó jelölése	VCMT 160404-M3M IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz