

**DCMT 11T304, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 245 m/min
Fogásmélység a_p	0,8 - 3 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P

Minőség	IC807
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Forgácstörő	M3P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sorozat	ISOTURN
Gyártó jelölése	DCMT 11T304-M3P IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz